

EMLC (40X8)R YE - Etiqueta de tecido



0800555

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800555>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Etiqueta de tecido, Rolo, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 1000, altura do campo de texto: 8 mm, largura do campo de texto: 40 mm

Suas vantagens

- A etiqueta EMLC é composta por uma película de tecido com muito pouca força de resistência
- Possibilita colar a etiqueta sobre cantos e superfícies curvas
- Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
- Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores EMLC ... individualmente de acordo com suas expectativas

Dados comerciais

Código	0800555
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BG24
Chave de produto	BG2411
GTIN	4046356606912
Peso por unidade (inclusive embalagem)	152,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	152,5 g
País de origem	DE

EMLC (40X8)R YE - Etiqueta de tecido



0800555

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800555>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Gerätemarker
Propriedade do produto	Baixa força de reposição

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	1000
Número de anilhas de identificação por linha	2
Tecnologia de identificação	Termotransferência para rolos

Montagem

Tipo de montagem	cola
------------------	------

Dados de material

Cor	amarelo (RAL 1018)
Material	PA
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	0 °C ... 125 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)
Capacidade de armazenamento	2 anos

Medidas

Largura	40 mm
Altura	8 mm
Profundidade	0,15 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	40 mm
Altura do campo de texto	8 mm

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

EMLC (40X8)R YE - Etiqueta de tecido



0800555

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800555>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLC (40X8)R YE - Etiqueta de tecido



0800555

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800555>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br