ZB 5,08 CUS - Tiras de identificação Zack

0824963

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0824963

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Tiras de identificação Zack, disponível para pedido: em tiras, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,08 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, altura do campo de texto: 10,5 mm, largura do campo de texto: 4,98 mm

Suas vantagens

- Medidas de passo diferentes são possíveis sob consulta
- As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
- Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de tira Zack, individualmente conforme as suas especificações
- O sistema de tira Zack ZB oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos com ranhuras de plaqueta altas
- Tiras de identificação não gravadas podem ser gravadas individualmente por traçador ou manualmente

Dados comerciais

Código	0824963
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BG81
Chave de produto	BG8112
GTIN	4046356357272
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1,29 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,29 g
País de origem	PL

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificado com um marcador de terminais
Passo	5,08 mm

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	10
Número de anilhas de identificação por linha	10
Número de tiras de identificação	10

Montagem

Tipo de montagem	travamento em ranhura elevada de plaqueta

Dados de material

Cor	branco (RAL 9010)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C

Medidas

Largura	5 mm
Passo	5,08 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	4,98 mm
Altura do campo de texto	10,5 mm

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611

Desenhos

Desenho do diagrama



① longitudinal = horizontal
② oblíquo = vertical

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br