A/F 80 METER - Perfil de cobertura

1004995

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1004995

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cobertura de fita plana, para cobrir barras de terminais, 2 mm de espessura, 8 cm de largura, adicionalmente são necessários 2 suportes finais E/UK e 2 suportes de cobertura VAH. O comprimento máx. de fornecimento é de 100 cm

Dados comerciais

Código	1004995
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BH84
Chave de produto	BH8412
GTIN	4017918012335
Peso por unidade (inclusive embalagem)	225 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	225 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Perfil de proteção

Medidas

Largura	80 mm
Comprimento	1 m

Dados de material

Cor	transparente
Material	Policarbonato PC
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br