

CES-SRG-BK-2X9 - Luva de cabos



1410411

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1410411>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Luva de cabos, pequeno, número de condutores: 2, versão: Cabo redondo, com fenda, diâmetro externo de linha: 2x 8 mm ... 9 mm, material: NBR, cor: preto, comprimento: 29,5 mm, largura: 19,5 mm, altura: 17 mm

Descrição do produto

Luva de cabos com ranhuras

Dados comerciais

Código	1410411
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF7C
Chave de produto	AF7CCX
GTIN	4046356776349
Peso por unidade (inclusive embalagem)	6,328 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	6,328 g
País de origem	TW

CES-SRG-BK-2X9 - Luva de cabos

1410411

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1410411>




Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Luva de cabo
Número de condutores	2

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	19,5 mm
Altura	17 mm
Comprimento	29,5 mm

Dados de material

Material	NBR
----------	-----

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	2x 8 mm ... 9 mm
---------------------------	------------------

Valores característicos

Tamanho da luva	pequeno
Versão, Formato	Cabo redondo
Versão, Luva de cabos	com fenda

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais	
Grau de proteção	IP54
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C (estático)

CES-SRG-BK-2X9 - Luva de cabos


1410411

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1410411>



Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

CES-SRG-BK-2X9 - Luva de cabos



1410411

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1410411>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1410411>

DNV

ID de certificação: TAE00003VJ

CES-SRG-BK-2X9 - Luva de cabos



1410411

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1410411>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,247 kg CO2e
---------	---------------