

CK2,5-ED-2,50ST AG - Contato para crimp



1663611

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663611>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contato para crimp, série: HC-M-06, Pino, Girado, diâmetro de contato: 2,5 mm, bitola de conexão: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14...14 , material de contato: Liga de cobre

Dados comerciais

Código	1663611
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7AID
GTIN	4017918123420
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1,365 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,36 g
País de origem	DE

CK2,5-ED-2,50ST AG - Contato para crimp



1663611

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663611>

Dados técnicos

Avisos

Geral	para porta-contatos HC-M-06..., HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A..., HC-B..., HC-BB..., HC-BBB... e HC-HV
Instrução de montagem:	A qualidade de uma conexão por crimpagem é determinada pela DIN EN 60352-2.

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Contato de crimpagem
Série	HC-M-06
	HC-M-HV
	HC-M-08
	HC-A
	HC-BB
	HC-B
	HC-HV
	HC-M-20
	HC-K
	HC-BBB
	HC-Q
	HC-COM
Tipo de processamento do material do contato	Girado

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Tipo de contato	Pino
Tipo de conexão	Conexão para crimp


Conexão de condutores

Comprimento de decapagem	7,5 mm (9,5 mm com HC-M-HV...)
Bitola de conexão	2,5 mm² ... 2,5 mm²
Bitola de conexão AWG	14 ... 14

Dados de material

Material Contato	Liga de cobre
Material Superfície de contato	Ag

Medidas

Desenho de medidas	
Diâmetro (Diâmetro de contato)	2,5 mm

CK2,5-ED-2,50ST AG - Contato para crimp



1663611

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663611>

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------------	-------------------

CK2,5-ED-2,50ST AG - Contato para crimp




1663611

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663611>

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

CK2,5-ED-2,50ST AG - Contato para crimp



1663611

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663611>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663611>



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

CK2,5-ED-2,50ST AG - Contato para crimp



1663611

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663611>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-2,50ST AG - Contato para crimp



1663611

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663611>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,01 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br