HC-M-MHR-T3-N - Quadro para suporte articulado

1679252

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1679252

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Quadro para suporte articulado HEAVYCON, para tomada HC-B 10, para 3 módulos, identificação com letras maiúsculas (A, B, C, ...)

Dados comerciais

Código	1679252
Unidades por embalagem	2 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7
Chave de produto	AF7ACA
GTIN	4017918162603
Peso por unidade (inclusive embalagem)	54,65 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	51,84 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Avisos

Geral	Quadro para suporte articulado

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Moldura de suporte de módulos
Série	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
Aplicação	Moldura de suporte de módulos
Formato	B10
Quantidade de pontos modulares	3

Dados de conexão

Conexão de condutores

Perfil de conexão	4 mm² ... 6 mm² (para lado de controle do condutor PE)
	1 mm² ... 2,5 mm² (para lado de controle do condutor PE)
Perfil de conexão AWG	12 ... 10 (para lado de controle do condutor PE)
	18 ... 14 (para lado de controle do condutor PE)

Dados de material

Material suporte do contato	liga de alumínio fundido sob pressão

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

Montagem

Instrução de montagem	HC-MHR-PE16 (1636981) para ampliação de conexão PE para 16 mm².
	No caso dos condutores PE, utilizar proteção de extremidade de condutor (parafusos de conexão PE sem proteção de fio), no caso das caixas sem conexão com saída lateral, 12 mm de comprimento máx. da rosca da conexão roscada

Desenhos

Desenho de medidas



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br