HC-B 24-SML-67/M2PG21 - Caixa

1771998

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771998

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Base alta, com trava simples, altura 67 mm, com conexão, 2x Pg21

Dados comerciais

Código	1771998
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7A
Chave de produto	AF7AAC
GTIN	4017918036676
Peso por unidade (inclusive embalagem)	423,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	423,4 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Caixa de base
Aplicação	Padrão
Formato	B24
Quantidade de saídas de cabos	2
Tipo de conexão	2x Pg21
Blindado	não
Saída de cabo	lateral
Conexão Pg	com

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	57 mm
Altura	67 mm
Comprimento	144 mm
Abertura da porca cega	28 mm

Dados de material

Material Conexão a parafuso	Latão, niquelado
Material vedação Vedação do cabo	NBR
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza
Material tampa de proteção	PA
Material arco de travamento	Aço inoxidável, puxador: PA

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	2x Pg21
Tipo de travamento	Arco

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha Cabo 1	10 mm ... 19 mm (Cabo 1)
Diâmetro externo de linha Cabo 2	10 mm ... 19 mm (Cabo 2)

Dados de conexão

Diâmetro externo de linha	10 mm ... 19 mm (Cabo 1)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br