

UM-ALU 4-72 COVER PA BK - Elemento lateral



2200934

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200934>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Caixa de perfil de extrusão, Montagem com parafusos, Elementos laterais (esquerda e direita)
incl. base de encaixe e parafusos para perfil básico, largura: 75,4 mm



Suas vantagens

- Perfil extrudado em alumínio
- Variância na tecnologia de conexão
- Montável sobre o trilho de fixação
- Disponível nos comprimentos de 42,5 mm ... 990 mm, como opção pode ser cortado individualmente
- Disponível com larguras de construção de 75 mm e 105 mm
- Proteção EMC

Dados comerciais

Código	2200934
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ACHD
Chave de produto	ACHDFA
GTIN	4046356716529
Peso por unidade (inclusive embalagem)	20,1 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	9,8 g
País de origem	HU

UM-ALU 4-72 COVER PA BK - Elemento lateral



2200934

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200934>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Parte lateral da caixa de instalação
Tipo de caixa	Caixa de perfil de extrusão
Série de caixas	UM-ALU
Família de produtos	UM-ALU 4-72
Abertura para ventilação disponível	não

Medidas

Largura	75,4 mm
---------	---------

Dados de material

Cor (Caixa)	preto (RAL 9005)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PA
Condições da superfície	não tratado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Código IP máximo a ser alcançado	IP40
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	80 %

Montagem

Tipo de montagem	Montagem com parafusos
Torque de aperto/rotações	Conexão rosca com o perfil básico: 0,8 Nm-1 Nm / rpm- rpm

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
Tipo de embalagem	Caixa de cartão

UM-ALU 4-72 COVER PA BK - Elemento lateral



2200934

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200934>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-72 COVER PA BK - Elemento lateral



2200934

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200934>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br