# UMK-SE 11,25 - Elemento lateral

2970002

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970002

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Módulo universal, composto de: Elemento lateral, 11,25 mm de largura, com ranhura para plaqueta

## Dados comerciais

| | |
|---|---|
| Código | 2970002 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Chave comercial | ACHD |
| Chave de produto | ACHDCA |
| GTIN | 4017918087531 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 5,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 6,09 g |
| País de origem | PL |

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

| | |
|---|---|
| Tipo de produto | Parte lateral da caixa de instalação |
| Tipo de caixa | Caixa de perfil de extrusão |
| Série de caixas | UMK |
| Família de produtos | UMK SE |
| Versão | Elemento lateral |
| Abertura para ventilação disponível | não |

### Medidas

| | |
|---|---|
| Desenho de medidas |  |
| Profundidade | 15,5 mm |
| Comprimento | 11,25 mm |

Medida externa

| | |
|---|---|
| Largura de perfil (externa) | 77 mm |

Medida interna

| | |
|---|---|
| Largura de perfil (interna) | 72,2 mm |

### Dados de material

| | |
|---|---|
| Cor (Caixa) | verde (RAL 6021) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Material caixa | PA |
| Condições da superfície | não tratado |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação) |

## Desenhos

Desenho de medidas



## Certificações

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970002

**UL certificado**
ID de certificação: E240868

## Classificações

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27190602 |
| ECLASS-15.0 | 27190602 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002779 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |


Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br