

UMK- F32M-VS - Placa de terminação



2970099

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970099>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo VARIOFACE, para conector de encaixe IEC 603/ DIN 41612, forma construtiva D, 32 pólos, z, b equipada, com régua de lâminas, caixa para cabos roscada

Dados comerciais

| | |
|--|---------------|
| Código | 2970099 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DK2187 |
| GTIN | 4017918087609 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 203,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2,23 g |
| País de origem | DE |

UMK- F32M-VS - Placa de terminação



2970099

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970099>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de produto | Módulo de transferência |
| Número de pólos | 32 |

Características elétricas

| | |
|---|----------|
| Tensão U_N | 250 V AC |
| Máx. capacidade de corrente por derivação | 4 A |

Dados de conexão

Nível de campo

| | |
|------------------------------|---|
| Conexão conforme norma | IEC / EN |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm ² ... 4 mm ² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |

Nível de controle

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Tipo de conexão | Conexão IEC 603/DIN 41612 |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 32 |

Sinalização

| | |
|--------------------------------|-----|
| Indicação de estado disponível | não |
|--------------------------------|-----|

Medidas

Dimensões dos artigos

| | |
|--------------|----------|
| Largura | 112,5 mm |
| Altura | 77 mm |
| Profundidade | 62,5 mm |

Dados de material

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material isolante caixa | Poliamida PA sem reforço |

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 70 °C |

UMK- F32M-VS - Placa de terminação



2970099

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970099>

Normas e disposições

| | |
|------------------------|--------------|
| Normas / Determinações | DIN VDE 0110 |
|------------------------|--------------|

Montagem

| | |
|---------------------|----------|
| Posição de montagem | opcional |
|---------------------|----------|

Avisos

| | |
|------------------------------|---|
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
|------------------------------|---|

UMK- F32M-VS - Placa de terminação



2970099

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970099>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br