

FBSR 1/6/11/14-8 - Jumper



3033822

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3033822>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Jumper, com salto, passo: 8,2 mm, número de polos: 16, definição das conexões: 1, 6, 11, 14, cor: vermelho

Dados comerciais

Código	3033822
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BE2Z
Chave de produto	BE2Z2X
GTIN	4046356862035
Peso por unidade (inclusive embalagem)	12,98 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	9,99 g
País de origem	CN

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Jumper
Número de pólos	16
Passo	8,2 mm

Características elétricas

Corrente de carga máxima	32 A (Os valores de corrente das pontes podem deferir na aplicação em diferentes régua de terminais. Você encontra os valores exatos nos dados de acessórios das respectivas régua de terminais.)
--------------------------	---

Dados de conexão

Corrente de carga máxima	32 A (Os valores de corrente das pontes podem deferir na aplicação em diferentes régua de terminais. Você encontra os valores exatos nos dados de acessórios das respectivas régua de terminais.)
--------------------------	---

Medidas

Largura	129,5 mm
Altura	30 mm
Profundidade	30 mm
Passo	8,2 mm

Dados de material

Cor	vermelho (RAL 3001)
Material	Cobre
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material isolante	PA

Características mecânicas

Dados técnicos

Definição das conexões	1, 6, 11, 14
------------------------	--------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem de encaixe
------------------	---------------------

FBSR 1/6/11/14-8 - Jumper

3033822

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3033822>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br