

KDT-ST 3 - Tampa cega

3063921

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3063921>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Tampa cega, material: PA, comprimento: 25 mm, diâmetro: 3 mm



Dados comerciais

Código	3063921
Unidades por embalagem	25 Unidade
Chave comercial	AF7C
Chave de produto	AF7CZX
GTIN	4046356301381
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,32 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,269 g
País de origem	DE

KDT-ST 3 - Tampa cega



3063921

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3063921>

Dados técnicos


Avisos

Geral	Os bujões cegos servem para o fechamento das luvas de cabos não preenchidas.
-------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Tampão de fecho
-----------------	-----------------

Medidas

Desenho de medidas	
Comprimento	25 mm
Diâmetro	3 mm

Dados de material

Cor	preto (RAL 9005)
Material	PA

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP54 (As instruções de montagem devem ser observadas)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 80 °C

Montagem

Instrução de montagem	IP54: em caso de montagem vertical da moldura de vedação/em caso de montagem horizontal da moldura de vedação (sentido de saída do cabo para baixo).
-----------------------	--

KDT-ST 3 - Tampa cega


3063921

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3063921>



Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

KDT-ST 3 - Tampa cega

3063921

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3063921>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

KDT-ST 3 - Tampa cega



3063921

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3063921>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br