

# CD 80X25 - Canaletas



3240281

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240281>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Canaleta de cabeamento para a instalação de montagem em quadros de comando, cinza, composta de peça superior e inferior, largura: 80 mm, altura: 25 mm, comprimento: 2000 mm

## Suas vantagens

- Quebra da barra sem ferramentas e rebarbas por meio do ponto de abertura
- O cortador de canaletas de fiação PPS CD possibilita um corte fácil, sem esforço e livre de rebarbas devido a sua transferência por alavanca e especial geometria de corte
- Corte fácil, com pouco esforço e livre de rebarbas com a tesoura de canaleta de fiação CUTFOX CD
- As cabeças largas, chanfradas dos reforços das canaletas de fios garantem uma montagem fácil e perfeito suporte da tampa
- Suporte seguro do condutor fixado graças aos grampos para suporte de fios, encaixados lateralmente nas barras
- Com os rebites de plástico, pode-se fixar de maneira simples os canais de cabeamento com auxílio da ferramenta de rebite

## Dados comerciais

Código	3240281
Unidades por embalagem	12 CX
Quantidade mínima de pedido	1 CX
Chave comercial	BE74
Chave de produto	BE7431
GTIN	4046356467063
Peso por unidade (inclusive embalagem)	916,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	916,6 g
País de origem	DE

# CD 80X25 - Canaletas



3240281

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240281>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caneleta de cabeamento
-----------------	------------------------

### Dados de conexão

Bitola nominal	642 mm <sup>2</sup>
----------------	---------------------

### Medidas

Largura	80 mm
Altura	2000 mm
Profundidade	25 mm
Comprimento	2000 mm

### Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Material	PVC
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Substâncias	isento de chumbo

### Cabos/condutores

Isenção de halogênio	não
----------------------	-----

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 60 °C
--------------------------------------	------------------

# CD 80X25 - Canaletas

3240281

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240281>



## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0

27400703

### ETIM

ETIM 9.0

EC000012

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131700

# CD 80X25 - Canaletas



3240281

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240281>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)