

# CD 25X40 BU - Canaletas

3240302

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240302>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Canaleta de cabeamento para a instalação de montagem em quadros de comando, azul, composta de peça superior e inferior, largura: 25 mm, altura: 40 mm, comprimento: 2000 mm

## Suas vantagens

- Quebra da barra sem ferramentas e rebarbas por meio do ponto de abertura
- O cortador de canaletas de fiação PPS CD possibilita um corte fácil, sem esforço e livre de rebarbas devido a sua transferência por alavanca e especial geometria de corte
- Corte fácil, com pouco esforço e livre de rebarbas com a tesoura de canaleta de fiação CUTFOX CD
- As cabeças largas, chanfradas dos reforços das canaletas de fios garantem uma montagem fácil e perfeito suporte da tampa
- Suporte seguro do condutor fixado graças aos grampos para suporte de fios, encaixados lateralmente nas barras
- Com os rebites de plástico, pode-se fixar de maneira simples os canais de cabeamento com auxílio da ferramenta de rebite

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 3240302       |
| Unidades por embalagem                 | 24 CX         |
| Quantidade mínima de pedido            | 1 CX          |
| Chave comercial                        | BE74          |
| Chave de produto                       | BE7432        |
| GTIN                                   | 4046356507820 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 541,7 g       |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 541,7 g       |
| País de origem                         | DE            |

# CD 25X40 BU - Canaletas

3240302

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240302>



## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Tipo de produto | Caneleta de cabeamento |
|-----------------|------------------------|

### Dados de conexão

|                |         |
|----------------|---------|
| Bitola nominal | 462 mm² |
|----------------|---------|

### Medidas

|              |         |
|--------------|---------|
| Largura      | 25 mm   |
| Altura       | 2000 mm |
| Profundidade | 40 mm   |
| Comprimento  | 2000 mm |

### Dados de material

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Cor                                      | azul (RAL 5015)  |
| Material                                 | PVC              |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0               |
| Substâncias                              | isento de chumbo |

### Cabos/condutores

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Isenção de halogênio | não |
|----------------------|-----|

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
|--------------------------------------|------------------|

# CD 25X40 BU - Canaletas

3240302

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240302>



## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400703 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000012 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# CD 25X40 BU - Canaletas

3240302

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240302>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)