

# WP-GA HF IP66 M12 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240924>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Prensa-cabo, rosca métrica, classe de proteção IP66, angular



## Dados comerciais

|  |               |
|--|---------------|
| Código                                 | 3240924       |
| Unidades por embalagem                 | 50 Unidade    |
| Chave comercial                        | AF7D          |
| Chave de produto                       | AF7DSA        |
| GTIN                                   | 4046356710312 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 7,34 g        |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 7,34 g        |
| País de origem                         | DE            |

# WP-GA HF IP66 M12 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240924>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Tipo de produto | Conexão roscada do tubo de proteção |
| Aplicação       | Conexão para cabos                  |
| Saída de cabo   | angular                             |
| Tipo de rosca   | métricas                            |

### Medidas

|             |       |
|-------------|-------|
| Largura     | 20 mm |
| Altura      | 36 mm |
| Comprimento | 34 mm |
| Diâmetro    | 20 mm |

### Dados de material

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Material                                 | PA 6                             |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2                               |
| Material da conexão roscada              | PA                               |
| Substâncias                              | sem silicone, halogênio e cádmio |

### Cabos/condutores

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Isenção de halogênio | sim |
|----------------------|-----|

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Grau de proteção                     | IP66              |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 120 °C |

# WP-GA HF IP66 M12 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240924>

## Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240924>



**UL certificado**

ID de certificação: E86359



**LR**



**Autorização de símbolos VDE**

# WP-GA HF IP66 M12 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240924>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430311 |
| ECLASS-15.0 | 27430311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001178 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# WP-GA HF IP66 M12 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção



3240924

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240924>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|--|----------------------------|

### China RoHS

|  |  |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E   |
|  | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)