

# FBI 10- 6-EX - Feste Brücke

0203519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0203519>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Feste Brücke, Rastermaß: 6 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0203519
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z2X
GTIN	4017918367121
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	18,15 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	18,084 g
Zolltarifnummer	85369095
Ursprungsland	PL

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schraubbrücke
Polzahl	10
Rastermaß	6 mm

### Maße

Rastermaß	6 mm
-----------	------

### Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Kupfer
Isolierstoff	PA

### Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

0203519

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0203519>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--