

# ISSBI 10- 8 - Brücke

0301534

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0301534>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Brücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben



## Kaufmännische Daten

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                            | 0301534            |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück           |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück           |
| Verkaufsschlüssel                        | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel                         | BE1Z2X             |
| GTIN                                     | 4017918000240      |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18,97 g            |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 18,8 g             |
| Zolltarifnummer                          | 85369095           |
| Ursprungsland                            | CN                 |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |               |
|------------|---------------|
| Produkttyp | Schraubbrücke |
| Polzahl    | 10            |
| Rastermaß  | 8 mm          |

### Maße

|           |      |
|-----------|------|
| Rastermaß | 8 mm |
|-----------|------|

### Materialangaben

|              |              |
|--------------|--------------|
| Farbe        | silberfarben |
| Material     | Kupfer       |
| Isolierstoff | PA           |

### Montage

|            |                |
|------------|----------------|
| Montageart | Schraubmontage |
|------------|----------------|

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)