

FB 10- GSK/S - Feste Brücke



0305174

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0305174>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Feste Brücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0305174
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z2X
GTIN	4017918000769
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,16 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,35 g
Zolltarifnummer	85369095
Ursprungsland	CN

FB 10- GSK/S - Feste Brücke

0305174

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0305174>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schraubbrücke
Polzahl	10
Rastermaß	8,2 mm

Maße

Rastermaß	8,2 mm
-----------	--------

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Kupfer
Beschichtung	verzinnt

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--