

# PSBJ-GSK/S GN - Prüfsteckerbuchse



0305352

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0305352>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Prüfsteckerbuchse, Polzahl: 1, Farbe: grün



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0305352
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z3X
GTIN	4017918000851
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,35 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,25 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Prüfsteckerbuchse
Polzahl	1

### Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

### Maße

Breite	5 mm
Höhe	5 mm
Tiefe auf NS 35/7,5	7 mm
Stiftdurchmesser	4,1 mm

### Materialangaben

Farbe	grün (RAL 6021)
Material	Messing
Isolierstoff	PA
Material Kontakt	PE-LD, Messing versilbert

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

0305352

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0305352>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

### ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %