

# PMH 3:UNBEDRUCKT - Leiterbezeichnungshülse



0800530

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800530>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterbezeichnungshülse, gelb, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 5 ... 9 mm: ohne Aufdruck, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 2,6 mm, Textfeldbreite: 4,2 mm

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 0800530                 |
| Verpackungseinheit                       | 50 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 50 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BG221B                  |
| GTIN                                     | 4017918006099           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,56 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,56 g                  |
| Zolltarifnummer                          | 39269097                |
| Ursprungsland                            | PL                      |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Produkttyp   | Leitermarker beschriftet |
| Beschriftung |                          |
| Bedruckung   | ohne Aufdruck            |

### Montage

|            |             |
|------------|-------------|
| Montageart | aufschieben |
|------------|-------------|

### Materialangaben

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Farbe                          | gelb (RAL 1018)                    |
| Material                       | Ethylenvinylacetat (EVA)           |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                                 |
| Inhaltsstoffe                  | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungsbedingungen          |                  |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -45 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | > 10 °C          |

### Maße

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 4,2 mm |
| Höhe   | 9,5 mm |
| Länge  | 6,6 mm |

### Außenmaß

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Außendurchmesser | 5 mm ... 9 mm |
|------------------|---------------|

### Textfeld

|                |        |
|----------------|--------|
| Textfeldbreite | 4,2 mm |
| Textfeldhöhe   | 2,6 mm |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

0800530

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800530>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

0800530

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800530>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)