

PMH 4:SYMBOLE L2 - Leiterbezeichnungshülse



0800608:L2

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800608:L2>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Symbol: Symbole, geeignet für Durchmesser 8,5 ... 12,0 mm, gelb, Montageart: aufschieben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0800608:L2
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG222B
GTIN	4017918568207
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.320 MGM
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	720 MGM
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	CZ

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leitermarker beschriftet
------------	--------------------------

Beschriftung

Bedruckung	Symbole
------------	---------

Maße

Breite	6,2 mm
Höhe	16,5 mm
Länge	11,00 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	8,5 mm ... 12 mm
------------------	------------------

Textfeld

Textfeldbreite	6,20 mm
Textfeldhöhe	4,00 mm

Materialangaben

Farbe	gelb (RAL 1018)
Material	Ethylenvinylacetat (EVA)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Montage

Montageart	aufschieben
------------	-------------

PMH 4:SYMBOLE L2 - Leiterbezeichnungshülse



0800608:L2

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800608:L2>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de