

BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54) - Magazin



0802741

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0802741>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Magazin, Länge: 0,12 m, Breite: 76 mm, Höhe: 120 mm, Farbe: weiß



Ihre Vorteile

- Das Magazin, zur Aufnahme von EMP-AL..., sorgt in Verbindung mit dem Drucker BLUEMARK CLED für positionsgenauen Druck.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0802741
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BG121Z
GTIN	4046356845809
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	55,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	44,67 g
Zolltarifnummer	90179000
Ursprungsland	DE

BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54) - Magazin



0802741

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0802741>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Magazin
------------	---------

Maße

Breite	76 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	4 mm
Länge	120 mm

Materialangaben

Farbe	weiß
Material	POM

0802741

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0802741>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140615
ECLASS-15.0	19140615

ETIM

ETIM 9.0	EC001675
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

0802741

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0802741>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de