

TMP-UM-MAG10 - Magazin

0803334

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803334>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Magazin für den THERMOMARK CARD und THERMOMARK PRIME, zur Aufnahme von UM-Material (UM7-TM)



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0803334
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BG122Z
GTIN	4055626028156
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	400 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	99,99 g
Zolltarifnummer	84439990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Magazin
------------	---------

Maße

Breite	114 mm
Höhe	116 mm
Tiefe	11,5 mm

Materialangaben

RoHS-konform	ja
--------------	----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Empfohlene Lagerkonditionen	20 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit.
-----------------------------	---

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140615
ECLASS-15.0	19140615

ETIM

ETIM 9.0	EC001675
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	1,509 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de