

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach

0803579

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803579>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Zackbandmatte flach, Matte, weiß, unbeschriftet, beschrifftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 100, Textfeldhöhe: 5,2 mm, Textfeldbreite: 4,2 mm



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0803579
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG2113
GTIN	4017918007539
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,75 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,6 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach

0803579

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803579>



Technische Daten

Hinweise

Allgemein	CMS beschriftbar
-----------	------------------

Artikeleigenschaften

Rastermaß	4,2 mm
-----------	--------

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	100
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	10
Nutentyp	flach

Maße

Breite	3,55 mm
Höhe	8,12 mm
Tiefe	2,00 mm
Rastermaß	4,2 mm

Textfeld

Textfeldbreite	4,2 mm
Textfeldhöhe	5,2 mm

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung)
-------------------	--

Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803579>

Montage

Montageart

verrasten

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach

0803579

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803579>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach

0803579

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803579>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de