

ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Zackband



0803582:0001

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803582:0001>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zackbandmatte flach, 100-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, 10 gleichbeschriftete Streifen pro Flach-Zackbandmatte, geeignet für alle Klemmen im Raster 4,2 mm, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Montageart: verrasten

Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 0803582:0001 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | BG2123 |
| GTIN | 4017918605148 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,62 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,62 g |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | PL |

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|---------------------------|
| Produkttyp | Klemmenmarker beschriftet |
| Rastermaß | 4,2 mm |

Beschriftung

| | |
|------------|----------|
| Bedruckung | 1 ... 10 |
|------------|----------|

Montage

| | |
|------------|-----------|
| Montageart | verrasten |
|------------|-----------|

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe | weiß (RAL 9010) |
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

UV Beständigkeit

| | |
|-------------------|--|
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung) |
|-------------------|--|

Wischfestigkeit der Aufschriften

| | |
|-------------------|---|
| Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |

Maße

| | |
|-----------|---------|
| Breite | 3,55 mm |
| Höhe | 6,5 mm |
| Tiefe | 1,60 mm |
| Rastermaß | 4,2 mm |

Textfeld

| | |
|----------------|---------|
| Textfeldbreite | 4,20 mm |
| Textfeldhöhe | 5,20 mm |

Normen und Bestimmungen

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

0803582:0001

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803582:0001>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de