

# GBS 5-25X12 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung



0810588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0810588>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gruppenbezeichnungsschild, einrastbar in Klemmenmitte für Schraub-, Zugfeder- und Schnellanschlussklemmen, beschriftbar mit einem Etikett 25 x 12 mm, oder manuell mit dem B-STIFT, im Fußteil mit ZB 5

## Ihre Vorteile

- Einrastbar bei allen Klemmen mit hoher Mitten-Schildchennut
- Großflächige Beschriftung mit Etiketten oder manuell mit dem B-STIFT oder X-PEN
- Platzsparende Gruppenkennzeichnung direkt auf der Klemme

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 0810588                 |
| Verpackungseinheit                       | 100 Stück               |
| Mindestbestellmenge                      | 100 Stück               |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BG211A                  |
| GTIN                                     | 4017918859152           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,967 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,94 g                  |
| Zolltarifnummer                          | 39269097                |
| Ursprungsland                            | PL                      |

# GBS 5-25X12 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung



0810588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0810588>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |               |
|------------|---------------|
| Produkttyp | Klemmenmarker |
| Rastermaß  | 5,2 mm        |

### Maße

|           |          |
|-----------|----------|
| Breite    | 14,00 mm |
| Höhe      | 28,05 mm |
| Tiefe     | 23,30 mm |
| Rastermaß | 5,2 mm   |

### Materialangaben

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe                          | grau (RAL 7042)          |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                       |
| Material Basiselement          | PA                       |
| Inhaltsstoffe                  | silikon- und halogenfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -40 °C ... 120 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C             |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 %              |

### Montage

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | verrasten |
|------------|-----------|

# GBS 5-25X12 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung



0810588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0810588>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# GBS 5-25X12 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung



0810588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0810588>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,011 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)