

# SD-WMS 3 (CH)R YE:S - Leiterbezeichnungshülse



0825667:S

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825667:S>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: S, gelb, Montageart: auffädeln

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 0825667:S               |
| Verpackungseinheit                       | 500 Stück               |
| Mindestbestellmenge                      | 500 Stück               |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BG2221                  |
| GTIN                                     | 4046356419628           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,06 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,028 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 49119900                |
| Ursprungsland                            | SE                      |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|              |              |
|--------------|--------------|
| Produkttyp   | Leitermarker |
| Beschriftung |              |
| Bedruckung   | S            |

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 3,2 mm  |
| Höhe   | 3,6 mm  |
| Länge  | 3,50 mm |

### Außenmaß

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Außendurchmesser | 1,3 mm ... 3 mm |
|------------------|-----------------|

### Materialangaben

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe                          | gelb                     |
| Material                       | Polyvinylchlorid         |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                       |
| Inhaltsstoffe                  | silikon- und cadmiumfrei |

### Kabel / Leitung

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 1,3 mm ... 3 mm |
|--------------------------|-----------------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C |
|-------------------------------|------------------|

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

### Montage

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | auffädeln |
|------------|-----------|

# SD-WMS 3 (CH)R YE:S - Leiterbezeichnungshülse



0825667:S

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825667:S>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)