

# US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild



0830078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830078>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 189, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 15 mm



## Ihre Vorteile

- Alle Gerätemarker US-EMLP ... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar
- Brennbarkeitsklasse des PVC-Materials entspricht V0 nach UL 94

## Kaufmännische Daten

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 0830078                                       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                                       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                                       |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage                       |
| Produktschlüssel                         | BG8149                                        |
| GTIN                                     | 4046356614405                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 17,96 g                                       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 17,74 g                                       |
| Zolltarifnummer                          | 49119900                                      |
| Ursprungsland                            | PL                                            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Produkttyp                          | Gerätemarker                         |
| Beschriftung                        |                                      |
| Anzahl der Einzelschilder           | 189                                  |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 7                                    |
| Kennzeichnungstechnologie           | Thermotransfer für Matten und Karten |

### Maße

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 14,85 mm |
| Höhe   | 5,00 mm  |
| Tiefe  | 0,55 mm  |
| Länge  | 5 mm     |

### Materialangaben

|                  |             |
|------------------|-------------|
| RoHS-konform     | ja          |
| Stärke Folie     | 500 µm      |
| Stärke Klebstoff | 50 µm       |
| Kleber           | Acrylat     |
| Farbe            | silber      |
| Material         | PVC         |
| Inhaltsstoffe    | silikonfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Ergebnis                                                         | Prüfung bestanden    |

#### UV Beständigkeit

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung) |
| Ergebnis          | Prüfung bestanden                        |
| Prüfdauer         | 96 h                                     |

#### Umgebungsbedingungen

|                                                     |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -30 °C ... 80 °C                                                                                                          |
| Empfohlene Lagerkonditionen                         | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C                                                                                                                     |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 %                                                                                                                      |
| Lagerfähigkeit                                      | 12 Monate                                                                                                                 |

### Normen und Bestimmungen

# US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild



0830078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830078>

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

## Montage

|            |        |
|------------|--------|
| Montageart | kleben |
|------------|--------|

# US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild



0830078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830078>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild



0830078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830078>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)