

NBC-PP-G1PGY - Tragschienenadapter



1041740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1041740>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschienenadapter, Bauform: Grundgehäuse mit Schirmung, Schutzart: IP20, Material: PC-GF10, Anschlussart: Schnellanschluss, ohne Moduleinsätze

Produktbeschreibung

Kompakter Tragschienenadapter, mit optionaler Schirmanbindung, mit Staubschutzdeckel, One-piece-Design

Ihre Vorteile

- Kompakte Bauform
- Zur Verteilung von Kupfer- und LWL-Verkabelung
- Frontentriegelbar ohne Spezialwerkzeug
- Spezialwerkzeuglose Montage

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1041740
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNLAA
GTIN	4055626598666
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	29,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	29,4 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	ohne Moduleinsätze
---------------------	--------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Patch-Panel
Enthalten in Set	1100077 NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8
Anzahl der Modulplätze	1
Anzahl der Steckplätze	1

Elektrische Eigenschaften

Übergangswiderstand pro Kontaktpaar	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Übergangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$ (Schirm-Erde, optional)

Anschlussdaten

Anschlussart	Schnellanschluss
--------------	------------------

Maße

Breite	18 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	64,6 mm

Materialangaben

Material	PP
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PC-GF10
Material Kontakt	CuSn6
Material Kontaktoberfläche	Zinn
Normen / Bestimmungen	PA 6 GF (Schirmschalter)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 60 °C

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Montagehinweis	Staubschutzdeckel mit LWL-Moduleinsätzen nicht kompatibel

NBC-PP-G1PGY - Tragschienenadapter



1041740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1041740>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

NBC-PP-G1PGY - Tragschienenadapter



1041740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1041740>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
------------------------------------------------	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---------------------------------------------	------------------------------------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de