

# ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 411-420 - Zackband



1050017:0411

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050017:0411>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 411 ... 420, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Montageart: verrasten

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 1050017:0411            |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BG2122                  |
| GTIN                                     | 4017918507114           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,36 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,066 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 49119900                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |               |
|------------|---------------|
| Produkttyp | Klemmenmarker |
| Rastermaß  | 5,2 mm        |

### Beschriftung

|            |             |
|------------|-------------|
| Bedruckung | 411 ... 420 |
|------------|-------------|

### Montage

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | verrasten |
|------------|-----------|

### Materialangaben

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe                          | weiß (RAL 9010)          |
| Material                       | PA                       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                       |
| Inhaltsstoffe                  | silikon- und halogenfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                                     |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -40 °C ... 100 °C                                                                       |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C                                                                                   |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
| Lagerfähigkeit                                      | 2 Jahre                                                                                 |

### Maße

|           |         |
|-----------|---------|
| Breite    | 5,15 mm |
| Höhe      | 10,5 mm |
| Tiefe     | 4,20 mm |
| Rastermaß | 5,2 mm  |

#### Textfeld

|                |          |
|----------------|----------|
| Textfeldbreite | 5,15 mm  |
| Textfeldhöhe   | 10,50 mm |

### Normen und Bestimmungen

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Wischbeständigkeit | DIN 30646    |
|                    | DIN VDE 0611 |

# ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 411-420 - Zackband



1050017:0411

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050017:0411>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)