G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - Kabelverschraubung

1076600

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1076600

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kunststoff-Kabelverschraubung mit geschlitzter Dichtung, für Steckverbinder mit bereits konfektionierter Leitung, IP66, Anschlussgewinde M25, lichte Weite: 18,2 mm, Kabelaußendurchmesser; 3 mm ... 6 mm

Ihre Vorteile

- Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1076600
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7DCX
GTIN	4055626785004
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	26,82 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26,82 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	TR

Technische Daten

Montage

Montagehinweis	1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen
	Lichte Weite 18,2 mm

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	BIMED
Herstellerbezeichnung	BMRJ-26
Geschirmt	nein

Maße

Maßzeichnung	
Länge	47 mm
Länge Anschlussgewinde	10 mm
Bohrlochdurchmesser	25,1 mm ... 25,2 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	33 mm
Schlüsselweite Stutzen	33 mm
Sechskant Eckmaß	37,4 mm
Gewindeart Anschlussseite	M25 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	5 Nm ... 7,5 Nm (Überwurfmutter: EN 62444)
	3,5 Nm (Stutzen: EN 62444)

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Dichtung Kabeldichtung	CR
Material Verschraubung	PA

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	3 mm ... 6 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68
	IP69
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C (statisch)

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,235 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de