

FOC-17S4-LCD2-GF01/2 - Verbindungskabel



1087114

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1087114>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

M17-Baureihe mit vorkonfektionierter LWL-Buchsenbaugruppe: 4-polige M17-Buchse, LC-Duplex am anderen Ende, 2 m lang, Glasfaser Multimode G62.5/125 µm OM1, Schutzart IP67 nach dem Einsetzen, feste Installation für Verwendung im Innenbereich



Ihre Vorteile

- Vorgefertigter LWL-Steckerverbinderaufbau, kein Fusionspleißen am Einbauort nötig, Plug-and-Play
- Für Direktmontage mit LC- und ST-Steckverbinder erhältlich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1087114
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNHBB
GTIN	4055626882086
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	78,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	78,5 g
Zolltarifnummer	85367000
Ursprungsland	CN

1087114

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1087114>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenkabel konfektioniert
Polzahl	4

Elektrische Eigenschaften

Übertragungsmedium	Multimode-Glasfaser
--------------------	---------------------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Außenmantel, Material	LSZH

Steckverbinder

Anschluss 1

Verriegelungsart	Gewindeart 17#
Schutzart	IP65/IP67

Anschluss 2

Schutzart	IP20
-----------	------

Kabel / Leitung

Leitungslänge	2 m
Leitungstyp	Glasfaser
Leistungsart	Fan out
Außenmantel, Material	LSZH
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	10 mm
Halogenfreiheit	nach IEC 60754-1

LWL-Leitung

Faser	62,5/125 µm OM1
Faserart	Glasfaser Multimode 62,5/125 µm
Dämpfung	< 1,5 dB (1300 nm)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C

FOC-17S4-LCD2-GF01/2 - Verbindungskabel



1087114

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1087114>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1087114>



EAC

Zulassungs-ID: 19060508

FOC-17S4-LCD2-GF01/2 - Verbindungskabel



1087114

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1087114>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

FOC-17S4-LCD2-GF01/2 - Verbindungskabel



1087114

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1087114>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de