

CRIMPFOX VARIO 4S - Presszange



1108766

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108766>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,25 mm², Querschnitt max.: 4 mm², Verpressung: Vierkant-Crimp, Gewicht 401 g, schwarz/grün

Ihre Vorteile

- Seitliche Leitereinführung
- Bewährte Technik in hoher Qualität
- Prozesssicher dank Zwangssperre und selbsteinstellendem Gesenk
- "Das Original"
- Für TWIN-Hülsen geeignet durch die stufenlose Selbsteinstellung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1108766
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4063151016029
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	499 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	401,44 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	DIN 46228-1, DIN 46228-4
-----------	--------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Vierkant-Crimp
Produkteigenschaft	Optimale quadratische Crimpform
	Geringe Betätigungskraft
	Werkzeuglos entriegelbare Zwangssperre
	Crimpkraft nachjustierbar
	Für TWIN-Aderendhülsen geeignet

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,25 mm ²
Querschnitt max.	4 mm ²
AWG min	24
AWG max	12

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,25 mm ² ... 4 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 1,5 mm ²)
Querschnittsbereich AWG	24 ... 12 (2x AWG 20 ... 2 x AWG 16)

Maße

Breite	72 mm
Höhe	22 mm
Länge	190 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz/grün
-------	--------------

CRIMPFOX VARIO 4S - Presszange



1108766

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108766>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108766>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX VARIO 4S - Presszange



1108766

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108766>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX VARIO 4S - Presszange



1108766

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108766>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de