

CRIMPFOX VARIO 16S - Presszange



1108767

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 6 mm², Querschnitt max.: 16 mm², Verpressung: Vierkant-Crimp, Gewicht 582 g, schwarz/grün

Ihre Vorteile

- Seitliche Leitereinführung
- Bewährte Technik in hoher Qualität
- Entriegelbare Zwangssperre
- "Das Original"
- Für TWIN-Hülsen geeignet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1108767
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4063151016449
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	698,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	582,25 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX VARIO 16S - Presszange



1108767

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Vierkant-Crimp
Produkteigenschaft	Seitliche Leitereinführung
	Entriegelbare Zwangssperre
	Für TWIN-Aderendhülsen geeignet

Crimpstelle 1

Querschnitt max.	6 mm ²
AWG max	10

Crimpstelle 2

Querschnitt max.	10 mm ²
AWG max	8

Crimpstelle 3

Querschnitt max.	16 mm ²
AWG max	6

Elektrische Eigenschaften

Sicherung	DIN 46228-1, DIN 46228-4
-----------	--------------------------

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	6 mm ² ... 16 mm ²
Querschnittsbereich AWG	10 ... 6

Maße

Breite	76 mm
Höhe	25 mm
Länge	222 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz/grün
-------	--------------

CRIMPFOX VARIO 16S - Presszange



1108767

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX VARIO 16S - Presszange



1108767

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX VARIO 16S - Presszange



1108767

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de