

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 80 - Profil



1110467

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1110467>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, Grundprofil, Profilbreite (innen): 100,5 mm, Profilbreite (außen): 105 mm, Länge: 80 mm, Tiefe: 29,4 mm



Ihre Vorteile

- Strangprofil aus Aluminium
- Varianz in der Anschluss technik
- Montierbar auf die Tragschiene
- Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar
- Verfügbar in den Baubreiten 75 mm und 105 mm
- EMV-Schutz

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1110467
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHDFA
GTIN	4063151029104
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	101,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	96 g
Zolltarifnummer	76042990
Ursprungsland	DE

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 80 - Profil

1110467


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1110467>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Aufbaugehäuseunterteil
Gehäuseart	Strangprofilgehäuse
Gehäuseserie	UM-ALU
Produktfamilie	UM-ALU 4-100,5
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

Maße

Maßzeichnung	
Tiefe	29,4 mm
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	25,5 mm
Länge	80 mm

Außenmaß

Profilbreite (außen)	105 mm
----------------------	--------

Innenmaß

Profilbreite (innen)	100,5 mm
----------------------	----------

Leiterplatten-Design

Leiterplattenstärke	1,44 mm ... 2 mm
---------------------	------------------

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	aluminiumfarben
Material Gehäuse	Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit	eloxiert

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP40
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C

Angaben zur Leiterplatte

Anzahl der Leiterplattenaufnahmen	2
Art der Leiterplattenbefestigung	Einschub
Leiterplattenstärke	1,44 mm ... 2 mm

Montage

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 80 - Profil



1110467

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1110467>

Montageart	Schraubmontage
Einbaulage	parallel zur Tragschiene

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
Art der Umverpackung	Karton

Zeichnungen

Maßzeichnung



UM-ALU 4-100,5 PROFILE 80 - Profil

1110467

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1110467>

Maßzeichnung



UM-ALU 4-100,5 PROFILE 80 - Profil

1110467

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1110467>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 80 - Profil



1110467

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1110467>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de