

1125073

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1125073>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Farbmarkierung, Artikelfamilie: PRC 35, Bei Verwendung des Handlösehebels entfallen die PRC-Zulassungen nach IEC 61535 und 2PFG 1915

Produktbeschreibung

Handlösehebel für PRC-HR-Varianten

Ihre Vorteile

- Farbkodierung für PRC-Steckverbinder
- Einfache Montage
- Weitere Farben auf Anfrage

Kaufmännische Daten

| | |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 1125073 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | ABLCZB |
| GTIN | 4063151050856 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,334 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,29 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |

Technische Daten

Hinweise

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betrieb | Bei Verwendung des Handlösehebels entfallen die PRC-Zulassungen nach IEC 61535 und 2PFG 1915 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Artikeleigenschaften

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Produkttyp | Installationssteckverbinder |
| Produktfamilie | PRC 35 |

Maße

| | |
|--------|--------|
| Breite | 16 mm |
| Höhe | 8,9 mm |
| Länge | 8,8 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Farbe | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 40 °C ... 105 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 85 °C |

1125073

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1125073>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440691 |
| ECLASS-15.0 | 27440691 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002863 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1125073

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1125073>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

China RoHS

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de