

ES-BBC-MF4 - Anbaurahmen



1155607

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1155607>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Anbaurahmen, Artikelfamilie: BBC, Bauform: Anbaurahmen, Farbe: schwarz



Abbildung zeigt 3-polige Variante

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1155607
Verpackungseinheit	4 Stück
Mindestbestellmenge	4 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABLDAC
GTIN	4063151157036
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	72,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	46,929 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Produktfamilie	BBC
Bauform	Anbaurahmen
Anzahl der Steckplätze	1

Maße

Breite	68 mm
Höhe	88 mm
Länge	41 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Farbe des Gehäuseteils	schwarz
Material Gehäuse	PA-GF
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	1
-------------	---

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 50 °C
-------------------------------	------------------

ES-BBC-MF4 - Anbaurahmen



1155607

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1155607>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--