

THERMOMARK GO.K SET - Thermotransferdrucker-Set



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1184148>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat inkl. Zubehör im praktischen Koffer des bewährten L-BOXX-Systems. Der Drucker kann Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken.

Produktbeschreibung

Das THERMOMARK GO.K Set beinhaltet einen mobilen Drucker, der ideal für die schnelle Kennzeichnung vor Ort geeignet ist. Der Thermotransferdrucker ist robust, leicht zu bedienen und bietet Ihnen vielseitige Funktionen. Er verarbeitet Endlosmaterialien für die Klemmen-, Kabel- und Leiter-, Geräte- und Anlagenmarkierung.

Lieferumfang:

THERMOMARK GO.K, Koffer, Akku, Netzteil inkl. 4 Adapter, USB-Kabel, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

Ihre Vorteile

- Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
- 8 verschiedene Barcodes und über 300 Symbole können integriert werden, es können bis zu 20 Projekte auf dem Gerät direkt erstellt gespeichert werden
- Bedruckung von selbstklebenden, nicht klebenden Etiketten und Schrumpfschlauch
- Der THERMOMARK GO.K bedruckt Materialien im Kassettenformat, die das zu beschriftende Material und das passende Farbband enthalten
- Intuitive Benutzerführung durch gut strukturiertes Menü und Direkteingabetasten
- Alternative Ansteuerung über die Software PROJECT complete
- Maximale Flexibilität für alle Transportsituationen dank des bewährten L-BOXX-Systems
- Unterwegs alles dabei und jederzeit griffbereit: der Koffer bietet ausreichend Platz für Ihr Drucksystem inkl. Zubehör sowie für 9 Materialkassetten
- Optimaler Schutz Ihres Drucksystems in allen Alltagssituationen dank widerstandsfähiger Materialien sowie fest schließender Bügel
- Einfaches und effizientes Aufbewahren und Transportieren Ihres mobilen Drucksystems

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1184148
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten
Produktschlüssel	BG1222
GTIN	4063151223533
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3.390 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2.130,23 g
Zolltarifnummer	84433210

THERMOMARK GO.K SET - Thermotransferdrucker-Set



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1184148>

Ursprungsland	CN
---------------	----

THERMOMARK GO.K SET - Thermotransferdrucker-Set



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1184148>

Set besteht aus

THERMOMARK GO.K - Thermotransferdrucker

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1184146>



Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat. Der Drucker kann Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken.

THERMOMARK GO ACCU - Akku

0805009

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0805009>



Akku zum mobilen Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

THERMOMARK GO.K SET - Thermotransferdrucker-Set



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1184148>

THERMOMARK GO ADAPTER - Netzteil

0805010

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0805010>



Netzteil inkl. 4 Adaptern zum Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etikett, hochflexibel

0803939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803939>



Etikett, hochflexibel, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Rollenlänge: 8 m, Textfeldhöhe: 16 mm, Textfeldbreite: 8000 mm

THERMOMARK GO.K SET - Thermotransferdrucker-Set



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1184148>

MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Gewebeatikett

0803936

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803936>



Gewebeatikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Rollenlänge: 6 m, Textfeldhöhe: 16 mm, Textfeldbreite: 6000 mm

THERMOMARK GO CASE - Koffer

1229456

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1229456>



Praktischer und robuster Koffer zum Verstauen der mobilen Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K sowie dem Zubehör. Der Koffer bietet Platz für 9 Materialkassetten und maximale Flexibilität für alle Transportsituationen dank des bewährten L-BOXX-Systems.

THERMOMARK GO.K SET - Thermotransferdrucker-Set



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1184148>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Drucksystem
Lieferumfang	THERMOMARK GO.K, Koffer, Akku, Netzteil inkl. 4 Adapter, USB-Kabel, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie	Thermotransfer
---------------------------	----------------

Geräteigenschaften

Druckbreite	24 mm
Druckauflösung	203 dpi
Betriebssystem	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Schnittstellen

Schnittstelle	USB
---------------	-----

Maße

Breite	98 mm
Höhe	69 mm
Länge	230 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C ... 40 °C
-------------------------------	----------------

THERMOMARK GO.K SET - Thermotransferdrucker-Set



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1184148>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

THERMOMARK GO.K SET - Thermotransferdrucker-Set



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1184148>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de