

# CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Crimpzangen-Set



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200102>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Werkzeug zur Verarbeitung von Aderendhülsen nach DIN 46228-4 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup> ausgestattet mit Zwangssperre, Schneid-, Abisolier-, Verdrill- und Crimpeinheit, mit drei Magazinen, inklusive je ein Streifen Aderendhülsen von 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, verpackt im robusten Kunststoffkoffer

## Ihre Vorteile

- Robust und langlebig durch Einsatz widerstandsfähiger Kunststoffe und vergüteter Metalle
- Multifunktionale Presszange zum Verarbeiten von Aderendhülsenbändern nach DIN 46228-4
- Integrierte Zwangssperre stellt gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung sicher
- Bis zu 30 % Zeitersparnis, da notwendige Prozessschritte zur Leiterkonfektion mit nur einem Werkzeug durchgeführt werden können
- Visualisierte Prozessabläufe direkt auf der Zange vereinfachen die Bedienung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1200102
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3511
GTIN	4055626042398
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	735,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	727,7 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

# CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Crimpzangen-Set



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200102>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Werkzeug-Set
Verpackungsart	Koffer
Verpressung	Indent-Crimp
Querschnitt min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	20
AWG max	14

### Anschlussdaten

Abisolierlänge	8 mm
Leiterquerschnitt flexibel	0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr	0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>

### Maße

Breite	31,5 mm
Höhe	100 mm
Länge	180 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

# CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Crimpzangen-Set



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200102>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200102>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Crimpzangen-Set



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200102>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

### ETIM

ETIM 9.0	EC000149
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Crimpzangen-Set



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200102>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)