

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht



1204119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204119>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1204119
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7243
GTIN	4017918106393
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	660 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	660 g
Zolltarifnummer	72166190
Ursprungsland	DE

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht



1204119


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204119>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschiene
------------	-------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	35 mm
Lochbreite	15 mm
Lochhöhe	6,2 mm
Tiefe	7,5 mm
Länge	2000 mm
Bohrlochabstand	25 mm


Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Stahl
Beschichtung	verzinkt, weiß-passiviert

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Prüfungen	nach EN 60715

Zeichnungen



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht



1204119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204119>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 9.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--