

# CUTFOX 10 - Kabelschneidwerkzeug



1206829

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206829>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Ablängautomat für Kabel, Litzen und Schrumpfschläuche, für 100 ... 240 V-Netzspannung



## Ihre Vorteile

- Der Ablängautomat schneidet Leiter, Leitungen und ähnliche Profile
- Einstellarbeiten sind durch den automatischen Nullschnitt beim Betätigen der Start-Taste nicht erforderlich
- Für die Leitereinführung ist lediglich die Frontverkleidung aufzuschwenken
- Die gewünschte Länge und Anzahl wird benutzerfreundlich über das Display eingegeben
- Antriebs- und Führungsrollen stellen sich automatisch auf den jeweilig eingelegten Durchmesser ein

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1206829
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten
Produktschlüssel	BH3211
GTIN	4017918178871
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	12.534 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	12.393 g
Zolltarifnummer	84798100
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Hinweise

Allgemein	Schneidleistung
Allgemein	Querschniteinstellung automatisch

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schneidautomat
Dialogsprache	deutsch/englisch/französisch/italienisch
Maximale Anzahl der Schnitte	9999
Maximaler Durchlass	0,008
Schnittlänge	2 mm ... 999999 mm
Schnittstelle Host-System	RS-232
Vorschubgeschwindigkeit	0,5 m/s
Produkteigenschaft	Zuschnitt von Leitern, Leitungen und ähnlichen Profilen
	Schneller Materialwechsel
	Automatischer Nullschnitt nach Materialwechsel
	Bedienung über Tastenfeld und Display
	Automatische DurchmesserEinstellung
Schnittstelle zur Integration in das Werkerassistenzsystem clipx WIRE assist	
Querschnitt min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	10 mm <sup>2</sup>

### Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	50 Hz ... 60 Hz
Leistungsaufnahme	150 VA

### Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	100 V ... 240 V (50 Hz ... 60 Hz)
-----------------------------	-----------------------------------

### Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel	0,08 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr	0,08 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>

### Maße

Breite	194 mm
Höhe	228 mm
Länge	301 mm

### Außenmaß

Außendurchmesser	8 mm
------------------	------

### Steckverbinder

Steckertyp	Steckgesicht Typ B, EF
------------	------------------------

# CUTFOX 10 - Kabelschneidwerkzeug

1206829

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206829>



## Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser

≤ 8,00 mm

# CUTFOX 10 - Kabelschneidwerkzeug



1206829

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206829>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206829>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

# CUTFOX 10 - Kabelschneidwerkzeug



1206829

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206829>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	17130103
ECLASS-15.0	17130103

### ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CUTFOX 10 - Kabelschneidwerkzeug



1206829

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206829>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a)-I, 6(b)-II, 7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	52938ef9-f43f-4e36-8fbf-f23db969a30e

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)