

# CRIMPFOX-SC 6L - Crimpzange



1212052

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212052>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



**Crimpzange**, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, drei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, inkl. Positionierhilfe

## Ihre Vorteile

- Entriegelbare Zwangssperre
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Gleichbleibend hohe Qualitätsvercrimpung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212052
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3134
GTIN	4046356453943
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.026,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.026,1 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

# CRIMPFOX-SC 6L - Crimpzange



1212052

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212052>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	B-Crimp
Produkteigenschaft	Entriegelbare Zwangssperre
	Gekennzeichnete Gesenkstationen

#### Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	22
AWG max	16

#### Crimpstelle 2

Querschnitt min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	16
AWG max	14

#### Crimpstelle 3

Querschnitt min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG min	14
AWG max	10

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Querschnittsbereich AWG	22 ... 10

### Maße

Breite	25 mm
Höhe	68 mm
Länge	256 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

# CRIMPFOX-SC 6L - Crimpzange



1212052

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212052>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212052>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-SC 6L - Crimpzange



1212052

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212052>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-SC 6L - Crimpzange



1212052

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212052>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)