

# CRIMPFOX-M TC 10/DIE - Crimpeinsatz

1212076

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212076>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gesenk, für Crimpfox-M, für gedrehte Kontakte 6 - 10 mm<sup>2</sup>, verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox

## Ihre Vorteile

- Für gedrehte Stift- und Buchsenkontakte CK 4,0 ED...
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212076
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH313Y
GTIN	4046356452557
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	75,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	75,6 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gesenk
Verpressung	Vierkant-Crimp
Produkteigenschaft	Für gedrehte Stift- und Buchsenkontakte CK 4,0 ED...
	Gekennzeichnete Gesenkstationen
	Wechseleinsatz für die Universal-Crimpzange CRIMPFOX-M

### Crimpstelle 1

Querschnitt max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG max	10

### Crimpstelle 2

Querschnitt max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG max	8

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	6 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
------------------------------	--

### Maße

Breite	75 mm
Höhe	25,5 mm
Länge	114 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

# CRIMPFOX-M TC 10/DIE - Crimpeinsatz



1212076

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212076>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212076>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-M TC 10/DIE - Crimpeinsatz



1212076

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212076>

## Klassifikationen

### ETIM

ETIM 8.0

EC001282

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

27111500

# CRIMPFOX-M TC 10/DIE - Crimpeinsatz



1212076

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212076>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)