

CRIMPFOX-M RC 10/DIE - Crimpeinsatz

1212077

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212077>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gesenk, für Crimpfox-M, für nicht isolierte Kabelschuhe 4 - 10 mm², verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox

Kaufmännische Daten

| | |
|--|--------------------------|
| Artikelnummer | 1212077 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel | BH313Z |
| GTIN | 4046356452564 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 67,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 67,7 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Ursprungsland | SE |

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|--------------------|--|
| Produkttyp | Gesenk |
| Verpressung | Indent-Crimp |
| Produkteigenschaft | Wechseleinsatz für die Universal-Crimpzange CRIMPFOX-M |

Crimpstelle 1

| | |
|------------------|-------------------|
| Querschnitt max. | 4 mm ² |
| AWG max | 12 |

Crimpstelle 2

| | |
|------------------|-------------------|
| Querschnitt max. | 6 mm ² |
| AWG max | 10 |

Crimpstelle 3

| | |
|------------------|--------------------|
| Querschnitt max. | 10 mm ² |
| AWG max | 8 |

Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|------------------------------|--|
| Querschnittsbereich metrisch | 4 mm ² ... 10 mm ² |
|------------------------------|--|

Maße

| | |
|--------|---------|
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 25,5 mm |
| Länge | 114 mm |

Materialangaben

| | |
|-------|---------|
| Farbe | schwarz |
|-------|---------|

CRIMPFOX-M RC 10/DIE - Crimpeinsatz



1212077

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212077>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212077>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

1212077

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212077>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043892 |
| ECLASS-15.0 | 21043892 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC011822 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX-M RC 10/DIE - Crimpeinsatz



1212077

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212077>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de