

# CRIMPFOX-M 10/DIE - Crimpeinsatz

1212080

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212080>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gesenk, für Crimpfox-M, für Aderendhülsen 0,25 - 10 mm<sup>2</sup>, verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox

## Kaufmännische Daten

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Artikelnummer                            | 1212080                  |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                  |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                  |
| Verkaufsschlüssel                        | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel                         | BH313Z                   |
| GTIN                                     | 4046356454506            |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 93,04 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 88 g                     |
| Zolltarifnummer                          | 82032000                 |
| Ursprungsland                            | SE                       |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                    |  |
|--------------------|--|
| Produkttyp         | Gesenk   |
| Verpressung        | Trapez-Crimp   |
| Produkteigenschaft | Wechseleinsatz für die Universal-Crimpzange CRIMPFOX-M |

### Crimpstelle 1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Querschnitt min. | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Querschnitt max. | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| AWG min          | 24                   |
| AWG max          | 20                   |

### Crimpstelle 2

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Querschnitt min. | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Querschnitt max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG min          | 18                  |
| AWG max          | 16                  |

### Crimpstelle 3

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Querschnitt max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG max          | 14                  |

### Crimpstelle 4

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Querschnitt max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| AWG max          | 12                |

### Crimpstelle 5

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Querschnitt max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| AWG max          | 10                |

### Crimpstelle 6

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Querschnitt max. | 10 mm <sup>2</sup> |
| AWG max          | 8                  |

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Querschnittsbereich metrisch | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Querschnittsbereich AWG      | 24 ... 8                                    |

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 75 mm   |
| Höhe   | 25,5 mm |
| Länge  | 114 mm  |

### Materialangaben

# CRIMPFOX-M 10/DIE - Crimpeinsatz

1212080

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212080>



Farbe

schwarz

# CRIMPFOX-M 10/DIE - Crimpeinsatz



1212080

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212080>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212080>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-M 10/DIE - Crimpeinsatz



1212080

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212080>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043892 |
| ECLASS-15.0 | 21043892 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC011822 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-M 10/DIE - Crimpeinsatz



1212080

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212080>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)