

CF CRIMPHANDY 0,75 - Abisolier- und Crimpautomat



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212464>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Mobiler Abisolier- und Crimpautomat, Servicewerkzeug, Ersatzteil (Abfallleitblech), Schneidwerkzeug (CUTFOX 12), Aderendhülsenband

Produktbeschreibung

Mobiler Handautomat, akkubetrieben, zur Verarbeitung von Band-Aderendhülsen 0,75 mm² mit Funktionsende, geeignet für PVC isolierte Leiter (H05V-K), Kabelschere CUTFOX 12, Abfallleitblech 2, Service-Tool zur Fehlerbehebung und einen Aderendhülsenstreifen 0,75 mm², verpackt in einem robusten Koffer.

Ihre Vorteile

- Gleichbleibend beste Arbeitsergebnisse durch automatische Überwachungsfunktionen
- Uneingeschränkter mobiler Einsatz durch Akkubetrieb und Vorratsmagazin
- Die Innovation für den Schaltanlagenbau das Crimphandy. Mit dem mobilen Handautomat benötigen sie max. 2 Sekunden für das Abisolieren und Vercrimpen Ihrer Leiter, 75 % weniger Zeit als bisher

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212464
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten
Produktschlüssel	BH3233
GTIN	4046356589130
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.883 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.463 g
Zolltarifnummer	84672920
Ursprungsland	DE

CF CRIMPHANDY 0,75 - Abisolier- und Crimpautomat



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212464>

Set besteht aus

CF CRIMPHANDY 0,75 - Abisolier- und Crimpautomat

1212464

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212464>



Mobiler Abisolier- und Crimpautomat, Servicewerkzeug, Ersatzteil
(Abfallleitblech), Schneidwerkzeug (CUTFOX 12), Aderendhülsenband

CF CRIMPHANDY 0,75/SERVICE-TOOL - Montagewerkzeug

1212786

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212786>



Servicewerkzeug, für CF-CRIMPHANDY 0,75, zur Behebung von Störungen

CF CRIMPHANDY 0,75 - Abisolier- und Crimpautomat



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212464>

CUTFOX 12 - Kabelschneidwerkzeug

1212128

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212128>



Kabelschneider, für Kupfer und Aluminium bis 12 mm Durchmesser (bis 35 mm²)

CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - Ersatzteil

1212516

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212516>



Abfallleitblech 2, für CF CRIMPHANDY 0,75

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpautomat
Verpressung	Vierkant-Crimp
Leitertyp	PVC H05V-K
Einfühlrlänge minimal	32 mm
Produkteigenschaft	mobiler Abisolier- und Crimpautomat
	integriertes Magazin
	Kapazitiver Sensor
	Li-Ionen-Akku
	Kapazitiver Sensor

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	60 Hz
Leistungsaufnahme	20 W

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	7,4 V DC
-----------------------------	----------

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,75 mm ² ... 0,75 mm ²
------------------------------	---

Maße

Breite	43 mm
Höhe	70 mm
Länge	205 mm
Leiterdurchmesserbereich	1,9 mm ... 2,6 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CF CRIMPHANDY 0,75 - Abisolier- und Crimpautomat



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212464>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--