

CUTFOX-S VDE_DB - Seitenschneider



1212790

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212790>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Seitenschneider für harte (Pianodraht) und weiche Drähte, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Ihre Vorteile

- Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen
- VDE-geprüfte Schneidwerkzeuge aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl

Kaufmännische Daten

| | |
|--|--------------------------|
| Artikelnummer | 1212790 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel | BH311S |
| GTIN | 4046356994668 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 227,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 227,9 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Ursprungsland | DE |

1212790

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212790>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Schneidwerkzeug

Anwendung

Al + Cu + Pianodraht

Maße

Länge

160 mm

Materialangaben

Farbe

mehrfarbig

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser

0,2 mm ... 11 mm

Normen und Bestimmungen

Prüfungen

DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)

DIN ISO 5746

CUTFOX-S VDE_DB - Seitenschneider



1212790

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212790>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212790>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40052526

1212790

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212790>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043711 |
| ECLASS-15.0 | 21043711 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000165 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

1212790

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212790>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de