

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange



1213156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213156>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 10 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

Ihre Vorteile

- Zwangssperre sorgt für gleichbleibend hochwertige Qualität der Crimpergebnisse
- Ergonomische Griffkontur sorgt für eine angenehme, ermüdungsarme Handhabung
- Liegt mit einer besonders kleinen Griffweite perfekt in jeder Hand
- Bis zu 30 % reduzierte Betätigungskraft durch optimierte Hebelübersetzung
- Stabiler Kunststoffbügel über dem Zangenkopf schützt das Werkzeug vor Sturzschäden

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1213156
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4055626212630
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	465,38 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	381,7 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange



1213156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213156>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	DIN 46228-1, DIN 46228-4
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	HEX-Crimp
Produkteigenschaft	Entriegelbare Zwangssperre
	Geringe Griffweite
	Bis zu 30 % reduzierte Betätigungskraft
	Schutz vor Sturzschäden durch stabilen Kunststoffbügel über dem Zangenkopf

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,14 mm ²
Querschnitt max.	10 mm ²
AWG min	26
AWG max	8

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,14 mm ² ... 10 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
Querschnittsbereich AWG	26 ... 8 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

Maße

Breite	70 mm
Höhe	21 mm
Länge	180 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz/grün
-------	--------------

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange



1213156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213156>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213156>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange



1213156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213156>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange



1213156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213156>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de