KP ICS25X122 K4 C3 P5 - Folientastatur

1215684

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1215684

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Folientastatur für ICS25x122, selbstklebend, Silberleittechnik, 4 Tasten, 2 Farben, 5-polige Anschlussfahne, Rastermaß: 1,0 mm, Klarsichtfenster für 0,96" TFT-Display

Ihre Vorteile

- Gehäusesystem zur Visualisierung und Bedienung im Schaltschrank
- Individuelle Anpassung der Folientastatur per Konfigurator
- Aufeinander abgestimmte Gehäuse, Tastaturen und Displays
- Positionierung des Displays per Konfigurator

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1215684
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHAEJ
GTIN	4063151295776
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,62 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,04 g
Zolltarifnummer	85365011
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Folientastatur
Gehäuseart	Tragschienengehäuse
Gehäuseserie	ICS
Produktfamilie	ICS25
Technologie	Leitsilber/Graphit (T6/4 Cu/Ag)
Polzahl	5
Rastermaß	1 mm
Anzahl der Tasten	4 (2 x 2)

Maße

Rastermaß	1 mm
Maße	22 mm x 103 mm
	11 mm x 22 mm (LCD-Ausschnitt)

Materialangaben

Material Gehäuse	Polyester

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Vibrationsprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Ergebnis	Prüfung bestanden
Frequenz	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min
Amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Beschleunigung	20 m/s²
Prüfdauer je Achse	2,5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse

Schocken

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Ergebnis	Prüfung bestanden
Beschleunigung	150 m/s²
Schockdauer	11 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe

Prüfspezifikation	VDMA 24364:2018-05
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Montage

Montageart	kleben

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de