

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240004>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, D-Kodierung, THR-Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1240004
Verpackungseinheit	60 Stück
Mindestbestellmenge	60 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	ABQAIA
GTIN	4063151457068
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,533 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,687 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240004>

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Kontermutter ist im Lieferumfang enthalten
-----------------	--

Montage

Montageart	Hinterwandmontage (M12 x 1, mit Flachmutter)
------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Polzahl	4
Geschirmt	nein
Kodierung	D
Gewindeart	M12

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Materialangaben

Material Gehäuse	GD-Zn
Material Gehäuseoberfläche	Ni
Material Isolierkörper	PA 6.6
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Dichtung	FKM / EPDM
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Nennspannung U_N	250 V
Nennstrom I_N	4 A

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	THR-Lötanschluss
Kontaktart	Stift

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Stift
--------------	-------

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240004>

Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	M12
Verriegelungsart Kopf	SPEEDCON
Kodierung	D

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 85 °C (Stecker)


SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Gerätesteckverbinder Hinterwand

1240004

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240004>

Zeichnungen

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 4-polig, D-kodiert, Ansicht Stiftseite

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240004>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240004>

 UL Recognized Zulassungs-ID: E118976-20100522		Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine		250 V	4 A	22	-

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240004>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240004>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de